

Začetni regal z velikim razponom, globina 773 mm, Višina/širina police: 3048/2450mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 990870 3048/2450 |
| GTIN | 4004514224941 |
| Razred artikla | 97C |

Opis**Izvedba:**

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja **nosilnost prekata:** do 720 kg, največja **nosilnost regalnega polja:** do 3200 kg.

Opis:**Mere postavljenega regala:**

Začetni regal: nazivna mera = zunanja mera mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna mera = zunanja mera mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, **prašnata barva.**

Napotek:

- **Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.**
- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------|
| Širina | 2450 mm |
| Material skladiščne ravni | Iverna plošča |
| Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami | 4 |
| Globina police | 773 mm |
| Višina | 3048 mm |
| Širina prekata = mera postavitve | 2450 mm |
| Širina police | 2450 mm |
| Postavitev regala | Začetni regal |
| Montaža kupca | da |
| Nosilnost prekata | 500 kg |
| Globina | 773 mm |
| Globina regala | 773 mm |
| Širina regala | 2450 mm |
| Višina regala | 3048 mm |
| Debelina plošče | 16 mm |
| Nastavljanje višine v rastru | 38 mm |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami |
| Izbira barv | RAL 5010, 2004 |
| Značilnost blagovnega imena | globina 773 mm |
| Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |