

Garant**Začetni večnamenski regal, Globina 600 mm, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990020 2000
GTIN	4045197518095
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezi za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. **Police z veliko nosilnostjo** iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.

Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 – 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase – izredna izrabiljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. **Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja**, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih polic najdete v kataloški skupini 96.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**

- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1058 mm
Svetla širina police	950 mm
Montaža kupca	da
maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm	1375 - 5500 kg
Vrsta pritrditev polic	Konični zatiči
Število polic	5
Širina police	1000 mm
Natična montaža	da
Mere postavljenega regala, višina začetnega regala	2004 mm
Število nosilnih stebrov regala	4
Postavitev regala	Začetni regal
Višina regala	2000 mm
Globina police	600 mm
Globina regala	600 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	180 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Značilnost blagovnega imena	Globina 600 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

Pribor

Polica, posamična, s 4 nosilci in 4 zatiči Globina 600 mm	990060 600
Oporni steber za regal s talno ploščico iz umetne mase, posamično Višina 2000 mm	990050 2000

Garnitura zagozd in koničnih zatičev za večnamenski regal

968420