

**Garnitura rokavic za enkratno uporabo Dermatril P 743, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094725 9
GTIN	4008198774396
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo **v podajalni škatli**. Kategorija III. Brez smukca. Dermatril P 743. Večja kemična in mehanska odpornost v primerjavi z 094730 (740). Zato se lahko rokavice uporabljajo dlje in nudijo zaščito proti širokemu spektru nevarnih snovi. Dovoljenje za stik z živili. Brez lateksa. Z dolgim zavihkom. AQL 0,65 (EN 374-2).

S hrapavimi konicami prstov.

Standard:

EN 374; EN 455

Tehnični opis

Debelina stene	0,2 mm
Oznaka proizvajalca	Dermatril P 743
Velikost rokavic	9
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	<10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	<10 min

Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	10-30 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu	10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu	10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	<10 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	10-30 min
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Rokavica za enkratno uporabo
EN	EN 374
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
EN 374	Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam	JKLOPT
Material	Nitril
elektrostatična lastnost	0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Razred zaščite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Nosilni material	Nitril
Debelina	0,2 mm
Dolžina	280 mm
Vsebina	50
Barva	modra
Področje uporabe	Preciznost
Razred zaščite pred vrezi	0
AQL	0,65

Uporaba	za enkratno uporabo
Vrsta izdelka	Rokavica za enkratno uporabo