



Kovček z garnituro orodja za elektrikarje XXL II 115-delna, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	680525 2
GTIN	4010995420697
Razred artikla	60N

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura orodja za elektrikarje v kovčku iz na udarce odpornega polipropilena. Dodatno nameščeni plinski blažilniki držijo pokrov v različnih položajih in preprečujejo, da bi se samodejno zaprl.

Obseg dobave:

Garnitura momentnih izvijačev TorqueVario®-S electric: 18-delna, 0,5–5,0 Nm
 Izvijač z magazinom za vijačne nastavke LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7-delna
 Izvijač z držalom za vijačne nastavke SoftFinish® electric slimVario za 6-mm vijačne nastavke slimBits: 1 kos
 Bit slimBit electric, PZ: 1 kos vel. 2
 Izvijač SoftFinish® electric slimFix, ploščati: po 1 kos vel. 3,5; 5,5; 6,5
 Izvijač SoftFinish® electric slimFix, PH: po 1 kos vel. 1; 2
 Izvijač SoftFinish® electric slimFix, PZ: po 1 kos vel. 1; 2
 Izvijač SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: po 1 kos vel. 1; 2
 Izvijač SoftFinish® electric slimFix, Torx® Tamper Resistant: po 1 kos vel. 10; 15; 20; 25
 Izvijač SoftFinish® electric, za zunanji 6-kotnik: po 1 kos vel. 5,5; 7; 8; 10; 13
 Precizni izvijač PicoFinish electric, PH: 1 kos vel. 0
 Precizni izvijač PicoFinish electric, ploščati: 1 kos vel. 2,5
 Ključ za stikalne omare v obliki pisala, zunanji 4-kotnik 5–8, zunanji trikotnik 9: 1 kos
 Izvijač SoftFinish®, ploščati: po 1 kos vel. 3,5; 12

Garnitura vijačnih nastavkov XLSelector Y-Bit 25 mm: 31-delna
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo, v držalu ErgoStar: 9-delna
Visokozmogljive stranske ščipalne klešče BiCut® Professional z DynamicJoint®: 1 kos
Stranske ščipalne klešče Professional electric z DynamicJoint®: 1 kos
Škarje za kable Professional electric: 1 kos
Stranske ščipalne klešče za finomehanike Classic: 1 kos
Kombinirane klešče Professional electric z DynamicJoint® in OptiGrip: 1 kos
Polokrogle klešče Professional electric, zakrivljene 40°: 1 kos
Polokrogle klešče Professional electric, ravne: 1 kos
Klešče papiga Professional electric: 1 kos
Inštalacijske klešče TriCut Professional electric: 1 kos
Orodje za snemanje kablskih plaščev: 1 kos
Avtomatske klešče za snemanje izolacije za 0,03–16 mm²: 1 kos
Avtomatske stiskalne klešče za kablске končnike 0,08–16 mm²: 1 kos
Stiskalne klešče za izolirane kablске čevlje in kontakte 0,5–6 mm²: 1 kos
Škarje za električne kable do 50 mm² in stiskanje kablskih končnikov 1–5 mm²: 1 kos
Preizkuševalnik napetosti, brezstični, enopolni, 230–1000 V AC: 1 kos
Preizkuševalnik napetosti SoftFinish®, enopolni, 110–250 V, ploščati: 1 kos vel. 3
LED žepna svetilka maks. 300 lm, z laserjem razreda 2 in UV svetilko maks. 400 nm: 1 kos
Vodna tehtnica za elektrkarje, dolžina 400 mm: 1 kos
Zložljivi meter za elektrkarje Longlife®, dolžina 2 m, oranžen: 1 kos
Garnitura luknjačev za vložke SoftFinish® z vložki: 5-del.
Kladivo za elektrkarje, 300 g: 1 kos

Napotek:**Pri dobavi neopremljeno.****Tehnični opis**