

uvex**Zaščitna čelada uvex pheos alpine, Barva: WHITE**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	097812 WHITE
GTIN	4031101510361
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Ta **večfunkcijska čelada** združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Krajši ščitnik omogoča **razširjeno vidno polje** v smeri navzgor. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Z dodatnimi možnostmi pritrditve za zaščito obraza, zaščitna očala in naglavno svetilko. Odporna na mraz **do -30 °C**.

- **6-točkovni trak z nastavljanjem višine**
- **30 mm držali Euroslot**
- **Trak za zadrževanje znoja PU**
- **Podaljšano zatilje**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Uporaba:

Dela na višini in reševanje.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Rezervni del:

Trak za zadrževanje znoja art. 097820.

Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C

Material školjke čelade: ABS

Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralom

Velikost: 52 - 61 cm

Masa: 490 g

Tehnični opis

Odpornost na mraz	do -30 °C
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
Možnost pritrditve naglavne svetilke	da
Masa	490 g
Barva	WHITE
Sponke za pritrditev opreme	da
6-točkovna pritrditev tekstila	da
Velikost	52 - 61 cm
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do -30°C
Material školjke čelade	ABS
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 12492
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

Pribor

Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno čelado Tip X3	097756 X3
Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 2	097753 2
Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno čelado Tip X1	097756 X1
Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 3	097753 3
Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno čelado Tip X5	097756 X5
Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 1	097753 1

Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno
čelado Tip X2

097756 X2

Zaščitne slušalke Serija Peltor™ serija X, izvedba za zaščitno
čelado Tip X4

097756 X4