

Garant**Voziček za material, Višina: 1300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	918590 1300
GTIN	4062406057244
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. **Puše z navojem** na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. 4 kolesa za zavijanje (2 s parkirno zavoro, Ø **125 mm**) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje s prevleko Haptoprene® skrbijo za varno uporabo.

Uporaba:

Opremiti jih je mogoče z odlagalnimi policami, nosilnimi letvami za škatle, držali za risbe, tirnicami Multifix, traverzami in luknjastimi stenami vel. 1000.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Uporabna višina	970 mm
Ø koles	125 mm

Širina	1100 mm
Masa	32 kg
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Višina	1300 mm
Globina	700 mm
Material koles	Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi.
Raster obešanja	50 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	200 kg
Širina brez ročaja	1000 mm
Uporabna širina	920 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Voziček za material

Pribor

Dodatni kavelj Uporabna dolžina 150 mm	918604 150
Ročaj za potiskanje Barva BLACK	920135 BLACK
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Luknjasta stenadvostranska Primerno za tip 1000	928071 1000
Luknjasta stenaenostranska Primerno za tip 1000	928070 1000
Odlagalna polica iz jeklene pločvineglobina 300 mm Primerno za tip 1000	928131 1000
Odlagalna polica, globina 610 mm za uporabno širino 920 mm	918592 920
Traverza za uporabno širino 920 mm	918603 920

Držalo za risbez organizacijskimi magneti Primerno za tip 1000	928211 1000
Prozorna stena Primerno za tip 1000	928091 1000
Multifix Primerno za tip 1000	928201 1000
Ročaj za potiskanje Barva BLUE	920135 BLUE
Škatla za male dele Multifix Dolžina mm/tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Prozorna ploščica Primerno za tip 1000	928090 1000
Odlagalna polica z jeklenimi loki Primerno za tip 1000	928145 1000
Dodatni kavelj Uporabna dolžina 75 mm	918604 75