

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 800/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 150, 150, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×20
Višina	800 mm

Število vrat	0
Uporabna globina predalov v G	20
Število predalov	5
Širina	600 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	150 mm
Sprednja višina predala	250 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Masa	86 kg
Uporabna višina	700 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina	600 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	930533 250
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 150 mm	930533 150
Ohišje omare za orodje za predale Višina 800 mm	930525 800
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930533 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Zaključne kapice prijemalnih letcev20 kos Tip 10	951025 10