


Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 1/2-colski 4-kotnik 38-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630012 6
GTIN	4062406060213
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M20.

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 9 kosov art. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

6-kotni nasadni ključi, 1/2-colski: 10 kosov, art. 642229 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/4-colski: 3 kosi, art. 631729 vel. 3; 4; 5

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik, 1/2-colski: 5 kosov art. 643229 vel. 6; 8; 10; 12; 14

1/4-colski t-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116

1/2-colski t-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

1/4-colski natični ročaj: 1 kos art. 632829 vel. 1/4

1/4-colski podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 150

1/2-colski podaljški: 2 kosa, art. 641029 vel. 130; 255

1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

1/2-colski kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

1/4-colska raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4

1/2-colska raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Napotek:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2x3/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-30 mm
Število delov	38
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-14 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolge 6-kotnik 3 mm	631729 3
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642229 21
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642229 22
Vložki iz PUR pene za garnituro 630012	630304 630012
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642229 24
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642229 30
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632429 50
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642229 16
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642229 18
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolge 6-kotnik 5 mm	631729 5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632429 150
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolge 6-kotnik 4 mm	631729 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631029 4
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631029 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642229 27
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642229 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642229 17
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642229 13
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640025 1/2
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4