



## Video sistem za pregledovanje EVOcam II z LED kotno optiko, Tip: ECO2504



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni mikroskop z ločljivostjo Full-HD in briljantno kakovostjo žive slike za natančno povečavo objektov. Različni opcijski širokokotni in natančni objektivni omogočajo povečavo do 300× pri konstantni ostrini slike.

- **Briljantni videoposnetki z ločljivostjo Full-HD (1080 p/60 fps).**
- **Veliko območje optične povečave 30 : 1 s številnimi možnostmi povečave (do 300×) in 12-kratna digitalna povečava.**
- **Preprosto shranjevanje posnetkov na zunanjih medijih (USB-ključ) ali z opcijsko programsko opremo (Vifox). Vgrajen USB3-vmesnik.**
- **Kakovostna optika s sodobno digitalno tehnologijo.**
- **Hiter, profesionalen slikovni prikaz za zanesljive rezultate.**
- **Vgrajena 8-točkovna LED obročna svetilka.**
- **Kakovostne različice stojal za visoko natančnost in trdnost.**
- **24-colski Full HD monitor z vhodom HDMI.**

Več osno stebrno stojalo (brez osnovne plošče), modul za fokus.

#### Uporaba:

Video sistem za pregledovanje pri prevzemu blaga, v proizvodnji in razvoju. Velika, zelo podrobna živa slika za fiksna mesta za pregledovanje in sočasno opazovanje več uporabnikov.

#### Obseg dobave:

Vklj. s 24-colskim Full-HD barvnim monitorjem, z USB-ključem.

#### Dodatni pribor:

Konzola za upravljanje EVO Cam II art. 491898, LED-osvetlitev od spodaj, WiFi-oddajnik na ključku in drugi objektivni (0,45 ×/1,00 ×). Osnovna plošča art. 491889.

## Tehnični opis

Stojalo	Stebarno stojalo
Povečava (x-krat) pri navpičnem gledanju	28 - 151
Masa	35,5 kg
Delovna razdalja pri poševnem gledanju	35,5 mm
Maksimalna ločljivost za živo sliko	1920 × 1080 px
Maksimalna ločljivost za posamične posnetke	1920 × 1080 px
Povečava (x-krat) pri poševnem gledanju	19 - 105
Delovna razdalja pri navpičnem gledanju	56,5 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Video sistemi za pregledovanje

## Pribor

Konzola za upravljanje EVOCam II Tip ECX155	491898 ECX155
Osnovna plošča za stebarno stojalo	491889