

Garant**Garnitura vijčnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 12-delna, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637702 6
GTIN	4062406061425
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M24.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643229 vel. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

T-ročaj: 1 kos, art. 641329

Podaljški: 2 kosa, art. 641029 130; 255

Raglja: 1 kos, art. 640025

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-17 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom

Število delov	12
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	357 mm
Širina	176 mm
Višina	52 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	6×14
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643229 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 17 mm	643229 17
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
Sistemska škatla Tip 3B	630305 3B
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
Vložki iz PUR pene za garnituro 637702	630304 637702
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643229 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
	643229 6

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm

643229 7