


Garant**Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 32-delna, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	639062 6
GTIN	4062406061395
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M22 in za notranji Torx® z navojem M5–M14.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 18 kosov, art. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vijačni nastavki Torx®: 8 kosov, art. 643629 vel. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

Podaljški: 3 kosi št. 641029 vel. 75; 125; 250

Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Napotek:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-34 mm
Število delov	32
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642229 8
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642229 30
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642229 21
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642229 15
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641029 130
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642229 32
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
Sistemska škatla Tip 4-1	630310 4-1
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642229 22
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip	640025
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642229 10
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642229 24
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX30	643629 TX30

Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm Širina × globina v G/tip 2X3/1	951251 2X3/1
Vložki iz PUR pene za garnituro 639062	630304 639062
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642229 12
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642229 18
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642229 13
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642229 19
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX60	643629 TX60
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642229 14
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642229 34
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641029 255
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX25	643629 TX25
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642229 17
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX40	643629 TX40
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX55	643629 TX55
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX27	643629 TX27
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642229 11
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641029 75
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX45	643629 TX45
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642229 27
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642229 16
Vijačni nastavek Torx®, 1/2-colski Profil Torx® TX50	643629 TX50