


Garant GRIDLINE

**Predal. 75 kg, 26×20G, Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 930633 125    |
| GTIN                  | 4062406063993 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Nosilnost 75 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 30×24G art. 930625.

**Obseg dobave:**

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Prednja višina                 | 125 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 26×20  |
| Uporabna višina                | 100 mm |
| Nosilnost predalov/polic       | 75 kg  |
| Masa                           | 13 kg  |
| Uporabna globina v G           | 20     |
| Uporabna širina v G            | 26     |

|  |   |
|--|---|
| Področje uporabe   | Omara za orodje   |
| Uporabna globina   | 500 mm  |
| Uporabna širina  | 650 mm  |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov                       | ne  |
| Debelina materiala                                       | 1,2 mm  |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×20G  |
| Vrsta izdelka  | Predal  |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 26                  | 951030 26   |
| Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10                                  | 951025 10   |
| Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 26 | 951032 26   |
| Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3                                   | 950350 75/3 |