

HOLEX**Paralelni primež, Širina čeljusti: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	967260 150
GTIN	4045197694287
Razred artikla	92H

Opis**Izvedba:****V celoti kovan iz jekla – zanesljivo nezlomljiv.****Odpiranje naprej.** Rezkane, površinsko kaljene vpenjalne čeljusti. Velika vpenjalna globina. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem.

Vreteno in vodilo sta zaščitena pred umazanijo.

Nastavljivo vodilo, široka kaljena nakovalna površina.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Dodatni pribor:

Vpenjalne čeljusti art. 967285.

Vrtljiva plošča art. 967280, pritrdilna spona art. 967290.

Napotek:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967550.

Tehnični opis

Masa	18 kg
Material	Jeklo, kovano v utopu
Čeljusti za cevi art. 967285 vpenjajo cevi z zunanjim Ø	1 – 4 col
Smer odpiranja	odpiranje naprej
Območje vpenjanja	200 mm

Širina čeljusti	150 mm
Vrsta izdelka	Paralelni primež

Pribor

Magnetna čeljust za primeže, parguma, gladka Širina čeljusti 150 mm	967727 150
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, gladka, standardna Širina čeljusti 150 mm	967721 150
Magnetne čeljusti (garnitura za primež) Širina čeljusti 150 mm	967702 150
Podstavna plošča za primeže	967330
Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967260 za primež vel. 150	967550 150
Čeljust iz lahke kovine z vpenjalno vzmetjo za primež , par Širina čeljusti 150 mm	967711 150
Podstavna plošča za primež, iz bambusa Velikost 300X250	967328 300X250
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s prizmo Širina čeljusti 150 mm	967723 150
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, s prizmo Širina čeljusti 150 mm	967729 150
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij/steklena vlakna, gladka Širina čeljusti 150 mm	967724 150
Magnetna čeljust za primeže, paraluminij, s profilom Širina čeljusti 150 mm	967722 150
Čeljust za vpenjanje cevi za primež vel. 150	967285 150
Magnetna čeljust za primeže, parpoliuretan, rebrasta Širina čeljusti 150 mm	967728 150
Vrtljiva plošča, posamično za primež vel. 150	967280 150
Magnetna čeljust za primeže, parklobučevina, gladka Širina čeljusti 150 mm	967726 150