



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 22 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	630266 6
GTIN	4018754261499
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631000 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

insexhylsor: 4 st nr 631700 storlek 3; 4; 5; 6

T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116

hylsskruvmejsel: 1 st nr 632800 storlek 150

förlängningsstång: 1 st nr 632400 storlek 150

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 57 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 3,5-13 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-6 mm

### Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	3,5-13 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång sexkant 3 mm	631700 3
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång sexkant 4 mm	631700 4
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631000 4,5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång sexkant 6 mm	631700 6
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Kardanknut, 1/4 tum Typ	633500
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631000 12
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum Typ	632000
Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800

T-handtag, 1/4 tum totallängd mm	633000
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 3,5 mm	631000 3,5
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång sexkant 5 mm	631700 5