

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921041 1500
GTIN	4062406086329
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Hurts med dörr och en inläggshylla.

**Beläggning:**

Dörrhöjd (vänster) mm: 525

antal höjdställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådhurts effektiv höjd	525 mm
underredets bredd	1300 mm
vikt	135,3 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
höjd	850 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Serie	Ready-to-go
Arbetskiva (djup)	750 mm
Antal lådor	4
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
	950320 75/3

## Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3

Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10