

Začetni regal z velikim razponom, Globina 800 mm, Višina/širina police: 2000/2000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	990770 2000/2000
GTIN	4004514200396
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S policami iz vezanih plošč debeline 19 mm. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna **nosilnost prekata**: 400 kg. **Nosilnost regalnega polja**: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm

Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm

Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 37 mm

Višina nosilnih prečk: 65 mm

Napotek:

- Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
- Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.
- Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500–990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.

- **Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	2060 mm
Montaža kupca	da
Širina police	2000 mm
Postavitev regala	Začetni regal
Material skladiščne ravni	Polica iz iverne plošče
Število skladiščnih ravni	3
Globina police	800 mm
Višina	2000 mm
Širina	2060 mm
Globina	837 mm
Globina regala	800 mm
Širina regala	2000 mm
Višina regala	2000 mm
Nosilnost prekata	400 kg
maksimalna nosilnost regalnega polja	1200 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	19 mm
Višina prečk	65 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Material	pocinkano
Značilnost blagovnega imena	Globina 800 mm
Vrsta izdelka	Regali s širokim razponom

Pribor

Polica iz iverne plošče Globina 800 mm

990815 800