

Garant**Začetni večnamenski regal, Globina 600 mm, Višina: 2500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990020 2500
GTIN	4045197518255
Razred artikla	91I

Opis**Izvedba:**

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezi za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. **Police z veliko nosilnostjo** iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.

Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 – 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase – izredna izrabiljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. **Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja**, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih polic najdete v kataloški skupini 96.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**

- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm	1375 - 5500 kg
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	1058 mm
Natična montaža	da
Postavitev regala	Začetni regal
Višina regala	2500 mm
Število nosilnih stebrov regala	4
Montaža kupca	da
Svetla širina police	950 mm
Mere postavljenega regala, višina začetnega regala	2504 mm
Število polic	6
Širina police	1000 mm
Vrsta pritrditev polic	Konični zatiči
Globina police	600 mm
Globina regala	600 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	180 kg
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Značilnost blagovnega imena	Globina 600 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

Pribor

Polica, posamična, s 4 nosilci in 4 zatiči Globina 600 mm	990060 600
Oporni steber za regal s talno ploščico iz umetne mase, posamično Višina 2500 mm	990050 2500

Garnitura zagozd in koničnih zatičev za večnamenski regal

968420