



Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Camatril® 730, Velikost rokavic: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094748 8
GTIN	4008198773085
Razred artikla	04Q

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Camatril® 730. Delovne rokavice iz nitrila z bombažnim velurjem, odporne proti številnim kemikalijam. Dobra temperaturna obstojnost ob dobrem občutku otipa. Povsem brez silikona in ostankov laka. Dovoljenje za stik z živili.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu	>480 min
Velikost rokavic	8
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu	60-120 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini	>480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu	<10 min

Oznaka proizvajalca	Camatril 730
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu	<10 min
Debelina stene	0,4 mm
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini	60-120 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu	60-120 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu	240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu	10-30 min
brez silikona	da
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu	240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu	240-480 min
Serija	Camatril®
Kategorija zaščite	Kategorija III
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vsebina	10
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
Razred zaščite	Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
EN 374	Tip A (AJKLOT)
Odpornost proti kemikalijam	AJKLOT
EN 388	3001X
Material	Nitril
Nosilni material	Nitril
AQL	0,65
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	310 mm
Debelina	0,4 mm

Barva	zelena
Uporaba	za večkratno uporabo
Standard/uredba	EN 374
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami