

3M**Zaščitna čelada G3000, Barva: BLUE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	097815 BLUE
GTIN	4046719316687
Razred artikla	04M

Opis**Izvedba:**

Zaščitna čelada iz UV-stabiliziranega materiala ABS. **Integriran UV-senzor** vas opozori, ko čelada zaradi visoke UV-obremenitve postane krhka in jo je treba zamenjati. Notranji vložek je mogoče obrniti za 180 stopinj in omogoča uporabo ščitnika v predelu zatilja (prednost pri delih v ozkih prostorih). **Dobra zračnost** školjke na zgornjem delu čelade. **Odpornost na mraz do -30 °C** in zaščita pred brizganjem taline (MM).

- **4-točkovni trak z nastavljanjem višine**
- **30 mm držali Euroslot**
- **Trak za zadrževanje znoja iz umetne mase**
- **Ravna oblika**
- **Z vrtljivim zapiralom**

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, gozdarstvo.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Odpornost na mraz do -30 °C in zaščita pred brizganjem taline (MM)

Primerno za:

Čepi za zaščito sluha art. 097753; 097756

Rezervni del:

Art. 097825 standardni pas za varilce. Art. 097826 usnjeni pas za varilce.

Tehnični opis

Masa	310 g
Odpornost na mraz	do -30 °C
Barva	modra
Odpornost proti brizganju taline (MM)	da
Brez rosenja na notranji in zunanji strani	da
Možnost obračanja za 180°	da
Nastavljanje dolžine	Vrtljivo zapiralo
UV-senzor za informacijo o zamenjavi	da
Velikost	53 - 62 cm
Lastnosti čelade	Zaščitne lastnosti do -30°C
Lastnosti čelade	Ščiti pred brizgi taline
Material školjke čelade	ABS
Standard	DIN EN 397
Vrsta izdelka	Zaščitne čelade

Pribor

Adapter za zaščitno čeladoP3EV	097827
Zaščitna očala z držalom za čeladoV9C	097829
Zaščitne slušalkePeltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 1	097753 1
Standardni pas za varilceHYG3	097825
Držalo za brezbarvni vizirPeltor™ G500 Oznaka proizvajalca G500-GU	097872 G500-GU
Zaščitne slušalkePeltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 2	097753 2
Zaščitne slušalke Tip HELMET	097795 HELMET

Usnjeni pas za varilceHYG4	097826
Trak za brado GH4 Pritrditev 3P	097833 3P
Zaščitne slušalkePeltor™ Optime™, izvedba za zaščitno čelado Tip 3	097753 3