

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630162 6
GTIN	4062406060244
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** v skladu z **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z **DIN 3120**.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116

Natični ročaji: 1 kos, art. 632829 vel. 146

Podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 5×10

Višina: 45 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3,5-13 mm

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3,5-13 mm
Število delov	19
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	257 mm
Širina	147 mm
Višina	45 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	5×10
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632429 50
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip	632025
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631029 12
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631029 13
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 3,5 mm	631029 3,5
Vložki iz PUR pene za garnituro 630162	630304 630162
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631029 5
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632429 150
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116

Sistemska škatla Tip 2	630305 2
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631029 4,5
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631029 4
6-kotni nasadni ključ, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4