

Garant
Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 35-delne, Tip: SD

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638025 SD
GTIN	4062406061401
Razred artikla	61A

Opis
Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem **vložku iz PUR-pene** in so vedno pri roki.

Profil Surface Drive deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive lahko uporabljate tudi za vmesne mere (npr. colske vijake) in obrabljene vijake. Podaljški Wobbel-Fix dopuščajo nagibni kot in jih je možno utrditi z zatikom.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M22 in 1/4–7/8 cole (ameriške colske mere) in vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M5–M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, Surface-Drive: 19 kosov, art. 642325 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

Podaljški Wobble-Fix: 2 kosa, art. 641129 vel. 125; 250

Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2

Spojno držalo: 1 kos, podobno št. 650002 vel. 5, notranji 6-kotnik 7/16 cole E 11,2 – zunanji 4-kotnik 1/2 cole

Reducirni nastavki: 2 kosa, podobno art. 649500

Notranji 4-kotni nastavek 3/8 col – zunanji 4-kotni nastavek 1/2 col

Notranji 4-kotni nastavek 1/2 col – zunanji 4-kotni nastavek 3/8 col

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Napotek:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Tehnični opis

Območje zeva ključa Surfacedrive	8-34 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Število delov	35
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ Surfacedrive
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Profil 6-kotnega nasadnega ključa	Surfacedrive
4-kotnik z Wobble-Fix	z nastavljivim kotom
Dolžina	510 mm
Širina	294 mm
Višina	61 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Raglja, dvosmerna, 1/2 col z izmetačem Tip	640025
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642325 18
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642325 16

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 12 mm	642325 12
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641629 1/2
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 11 mm	642325 11
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm	643229 10
Škatla za male dele easyPickVišina 50 mm Širina × globina v G/tip 2X3/1	951251 2X3/1
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm	643229 14
Vložki iz PUR pene za garnituro 638025	630304 638025
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 30 mm	642325 30
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 34 mm	642325 34
Sistemska škatla Tip 4-1	630310 4-1
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642325 17
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm	643229 7
Sistemska škatla Tip 4	630305 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm	643229 4
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642325 19
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm	643229 8
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642325 22
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 27 mm	642325 27
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 32 mm	642325 32

6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 10 mm	642325 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm	643229 12
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642325 24
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641329 295
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642325 14
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642325 15
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 9 mm	642325 9
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm	643229 5
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642325 13
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm	643229 6
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 8 mm	642325 8
6-kotni nasadni ključ Surface Drive, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642325 21