

Garant**Mediaskena med 2 uttag 250 V, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 928412 1000 |
| GTIN | 4062406115906 |
| Artikelklass | 91P |

Beskrivning**Utförande:**

Utrustad med 2 moduler nr 928470 storlek DE250V/1.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**.

Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,

1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

· **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**

· **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**

· **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**

· **Ledningstvårsnitt för de förtillverkade kablarna:**

3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)

· **Skyddsklass 1**

· **Kapslingsklass IP 20.**

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

· **Lämplig för montering på arbetsskivan.**

· **Inte lämplig för montering mellan stolparna.**

· **Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker!**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|--|
| Delningsenhet | 8E |
| inbyggnadshöjd | 139 mm |
| Djup | 100 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| Passar för typ | 1000 |
| märkspänning | 250 V |
| Antal eluttag typ F | 2 |
| Strömbrytare | nej |
| Kontakttyp ingång | GST-instickssystem |
| Eluttag typ | F |
| Strömtyp | AC |
| Materialtjocklek | 1,5 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Energimodul |

Tillbehör

| | |
|--|-----------------|
| Modul för energi och medier Modulslag AIR/S | 928470 AIR/S |
| Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1 | 928470 DE250V/1 |
| Modul för energi och medier Modulslag 0/1 | 928470 0/1 |
| Modul för energi och medier Modulslag 0/2 | 928470 0/2 |