

Garant**Mediaskena med 4 uttag 250 V, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	928443 1000
GTIN	4062406116187
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Utrustad med 2 moduler nr 928470 storlek DE250V/2.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**.

Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,

1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

· **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**

· **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**

· **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**

· **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**

3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)

· **Skyddsklass 1**

· **Kapslingsklass IP 20.**

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, hörn-bärande stolpe nr 928030. Montering genom **upphängning**.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får bara utföras av behörig elektriker!

Teknisk beskrivning

Bredd	920 mm
Delningsenhet	8E
inbyggnadshöjd	160 mm
Passar för typ	1000
vikt	6 kg
Djupinställningsområde	60 mm
märkspänning	250 V
Antal eluttag typ F	4
Strömbrytare	nej
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Eluttag typ	F
Strömtyp	AC
Materialjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag DE250V/2	928470 DE250V/2
Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Mediamodul för stolpe Modulslag CUT/OUT	928460 CUT/OUT