

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster. till höger 4 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921054 1500
GTIN	4062406118020
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Hurts med dörr och en inläggshylla.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 625

antal höjdinställbara hyllplan (vänster): 1

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	150,5 kg
Antal lådor	4
Serie	Ready-to-go
lådhurts effektiv höjd	625 mm
underredets bredd	1300 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
höjd	950 mm
underredets djup	700 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Comfort Close utdragslådor, indragsdämpssystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500

Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5