



## Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 29 delar, Typ: P



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 634120 P      |
| GTIN         | 4013288173867 |
| Artikelklass | 63F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12 och för insexskruvar med gänga M4 – M10.

För Phillips- och Pozidriv-skruvar med gänga M2 – M6 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3,5 – M8.

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

#### Innehåll:

Med förskjutbar fyrkant nr 635290.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st

stl 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

sexkantbits: 5 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8

BITS för Phillips: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25

pozidriv-bits: 2 st nr 675320 strl. 1/25; 2/25

BITS för Torx®: 6 st nr 675340 storlek TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 200 mm

förlängning Wobble: 1 st 76 mm

anslutningsdel med snabbväxelchuck: 1 st 3/8 tum fyrkant – 1/4 tum sexkantbitsfäste

spärrskaft (storlek P): 1 st nr 635290 med genomsticksfyrcant  
 spärrskaft (storlek S): 1 st nr 635295 med omställbart spärrhuvud  
 Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

## Teknisk beskrivning

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Drivprofil                            | Skruvmejsel för Phillips       |
| Drivprofil                            | Pozidriv skruvmejsel           |
| Drivprofil                            | 6-kants hylsnyckel             |
| Drivprofil                            | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Drivprofil                            | 6-kants skruvmejsel            |
| fyrcantsfäste                         | 3/8 tum                        |
| Antal delar                           | 29                             |
| Nyckelvidder                          | metrisk                        |
| Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel  | 8-19 mm                        |
| Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel | 3-8 mm                         |
| tillverkarens beteckning              | 8100 SB 7                      |
| förpackning                           | Textilväska, kardborrlås       |
| Längd                                 | 262 mm                         |
| Bredd                                 | 120 mm                         |
| höjd                                  | 57 mm                          |
| Produktslag                           | hylsnyckel                     |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm                           | 675240 5    |
| Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm                 | 675310 2/25 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm                           | 675240 6    |
| Precisionsspärrskaft "Zyklop Metal" förskjutbart fyrcantsfäste, 3/8 tum med utstötare | 635290      |

|   |             |
|---|-------------|
| Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm | 675320 2/25 |
| Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm | 675310 1/25 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20                       | 675340 TX20 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25                       | 675340 TX25 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm           | 675240 3    |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15                       | 675340 TX15 |
| Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm | 675320 1/25 |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm           | 675240 4    |
| Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 8 mm           | 675240 8    |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40                       | 675340 TX40 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX27                       | 675340 TX27 |
| Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30                       | 675340 TX30 |
| Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm | 675310 3/25 |