

**Mahr****Digital bygelmikrometer med skjutspindel, i-wi, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en bekväm **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Beskrivning:**

- **Spindelstigningen 5 mm per varv förkortar justeringstiden.**
- **Den icke roterande spindeln skonar de ytor som ska mätas.**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

**Specialtillbehör:**

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	0 - 25 mm
Sifferhöjd LCD-display	10 mm

spindel delning	5 mm
felgräns	2 µm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,00005 tum
spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 25 mm	022000 25

## Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
---	--------------