

Garant**Monteringsvagn, utrustad med GARANT öppna förvaringslådor, antal öppna förvaringslådor: 70****Beställningsdata**

Ordernummer	918595 70
GTIN	4062406098056
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Montagevagn nr 918590 storlek 1300 bestyckad med GARANT öppna förvaringslådor. **Stativ** och **påbyggnad** av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för infästning av hyllplan, flerkompositionsskena etc. i storlek 1 000 mm. **Gänghylsor** på stativets insida för montering av perforerade paneler. **4 svängbara hjul** (2 med parkeringsbroms, Ø **125 mm**) med spårfri löpbeläggning av polyuretan, rullagrade nav och ett stort skjuthandtag med Haptoprene®-mantel svarar för en säker hantering. Bestyckning med 6 st Multifix öppna förvaringslådor nr 928230 storlek 1000/AA1 samt 4 st nr 928230 storlek 1000/AB1.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

Bredd	1100 mm
bredd utan handtag	1000 mm

Djup	700 mm
Monteringsraster	50 mm
maximal bärförmåga	200 kg
Antal svängbara hjul utan broms	2
Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning
effektiv höjd	970 mm
antal svängbara hjul med broms	2
antal öppna förvaringslådor	70
vikt	81 kg
Ø hjul	125 mm
höjd	1300 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Materialvagn

Tillbehör

Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Svängbart hjul Typ 2	920137 2
Svängbart hjul Typ 1	920137 1
Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Materialvagn höjd 1300 mm	918590 1300
Öppen förvaringslåda Typ AB1	963301 AB1

Öppen förvaringslåda Typ AA1

963301 AA1