

**Garant****Monteringsvagn, utrustad med GARANT öppna förvaringslådor, antal öppna förvaringslådor: 84****Beställningsdata**

Ordernummer	918595 84
GTIN	4062406098063
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Montagevagn nr 918590 storlek 1300 bestyckad med GARANT öppna förvaringslådor. **Stativ** och **påbyggnad** av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningsslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för infästning av hyllplan, flerkompositionsskena etc. i storlek 1 000 mm. **Gänghylsor** på stativets insida för montering av perforerade paneler. **4 svängbara hjul** (2 med parkeringsbroms, Ø **125 mm**) med spårfri löpbeläggning av polyuretan, rullagrade nav och ett stort skjuthandtag med Haptoprene®-mantel svarar för en säker hantering. Bestyckning med 6 st Multifix öppna förvaringslådor nr 928230 storlek 1000/AA1 samt 6 st nr 928230 storlek 1000/AB1.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**Teknisk beskrivning**

Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning
antal öppna förvaringslådor	84

vikt	90 kg
maximal bärförmåga	200 kg
Monteringsraster	50 mm
antal svängbara hjul med broms	2
höjd	1300 mm
effektiv höjd	970 mm
bredd utan handtag	1000 mm
Antal svängbara hjul utan broms	2
Djup	700 mm
Ø hjul	125 mm
Bredd	1100 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Materialvagn

## Tillbehör

Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE
Svängbart hjul Typ 2	920137 2
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Svängbart hjul Typ 1	920137 1
Multifix öppna lådor Längd (mm) / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Materialvagn höjd 1300 mm	918590 1300
Multifix Passar för typ 1000	928201 1000
Öppen förvaringslåda Typ AB1	963301 AB1

Öppen förvaringslåda Typ AA1

963301 AA1