

**Mahr****Multimar universalmätinstrument, mätområde: 110-265mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428051 110-265
GTIN	4059192024901
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabil rörkonstruktion, slipad och hårdförkromad.** Två skänkelhållare för de olika mätpetsarna. Mätområdet kan utökas med ca 75 mm genom att skänklarna vänds. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft- $\varnothing$  8 h 6 mm (levereras utan indikator).

- **Hög mätsäkerhet och repeternoggrannhet tack vare kulstyrning med hög precision.**
- **Värmskyddshandtag**
- **Mätkraftsriktningen kan ställas om för utvändig eller invändig mätning.**
- **Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.**
- **Den rörliga mätarmshållaren är spel- och friktionsminimerat lagrad i kulstyrning med hög precision.**
- **Kraftig, slipad och hårdförkromad pelare.**
- **Enkelt montage tack vare stöd- och montageblock.**

**Användningsdata:**

- **Ytter- och innermått.**
- **Utvändig och invändig gänga.**
- **Centreringskanter**
- **Smala ansatser, instick och spår.**
- **Utvändig och invändig kona.**
- **Utvändiga och invändiga kuggar mm.**

**OBS!:**

Upp till mätområde **2500 mm** med **CFK lättviktsrör** vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

mätområde utvändigt	80 - 235 mm
---------------------	-------------

mätområde	110 - 265 mm
mätområde invändigt	110 - 265 mm
mätområde	12 mm
Serie	Multimar
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A3
Produktslag	Universalmätinstrument

## Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm	021400 600
--	------------

## Tillbehör

Hållarpar med hål Typ B	428141 B
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 70 mm	428101 70
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 100 mm	428101 100
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 25 mm	428101 25
Hållarpar med hål Typ A	428141 A
Plana stödmätbackpar för utvändig mätning	428160
Yttermätspets plan Ø 7,5 mm, 1 styck	428130
Halvcylindriska stödmätbackpar för invändigmätning	428170
Innermätspets sfärisk Ø 7,5 mm, 1 styck	428120
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 35 mm	428101 35
Djupanslagspar för mätarmar	428111