

**Garant****Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, BT 40, G nga M  $\times$  Effektiv l ngd L1: M12X125****Best llningsdata**

Ordernummer	303139 M12X125
GTIN	4062406105754
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

**Anv ndningsdata:**

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

**Specialtillbeh r:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkagningsl ngd A-m tt: 152 mm

H ltdiameter  $D_1$  tolerans IT6: 12,5 mm

$\varnothing D_2$ : 21 mm

Utv ndig- $\varnothing D$ : 36 mm

Effektiv l ngd  $L_1$ : 125 mm

$L_2$ : 5 mm

**Teknisk beskrivning**

$L_2$	5 mm
Effektiv l�ngd $L_1$	125 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Utv�ndig- $\varnothing D$	36 mm
utkagningsl�ngd A-m�tt	152 mm

gängaM	M12×125
Håldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6	12,5 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40

308806 40

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40

308812 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40

308820 40

Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40

308803 40