



Skruvlåsning, 250 ml, tillverkarens beteckning: 32-18



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083314 32-18 |
| GTIN | 8029822013083 |
| Artikelklass | 08G |

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Låghållfast, enkel demontering, för alla metaller, utan beteckning.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-----------|
| minimalt lossningsmoment | 6 - 10 Nm |
| tillverkarens beteckning | 32-18 |
| för gängstorlek M upp till | M12 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Största spaltmått | 0,1 mm |
| Färg | violett |
| Flampunkt | 100 °C |
| Egenskap | tätande |
| Egenskap | förhindrar hopskärning |
| Egenskap | vibrationstålig |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 månad |
| lämpligt för användningsområde | Gängsäkringsmedel |
| lämpligt för material | metall |
| Form | flytande |
| temperaturområde | -55 - 150 °C |
| Påfyllningsvolym | 250 ml |
| lagringstemperatur | 20 °C |
| Kemisk bas | anaerobt metakrylat |
| för gängstorlek tum | 1/4 tum |
| fullhärdat efter | 3 - 6 h |
| handfast efter | 15 - 20 min |
| Dynamisk viskositet | 120 - 170 mPas |
| Demontering | med normala verktyg |
| Hållfasthetsklass | låg hållfast |
| Densitet | 1,1 g/cm ³ |
| Produktnamnsattribut | 250 ml |
| Produktslag | Gängsäkringsmedel |

Tillbehör

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens produktnummer 7063

083392 7063

083344 50

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärstorlek 50 ml

Rengörings- och avfettningsspray tillverkarens
produktnummer 7061

083391 7061