

KÄRCHER**Våt- och torrdammsugare, tillverkarens beteckning: NT75APMETC****Beställningsdata**

Ordernummer	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, universell **våt- och torr-dammsugare** med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. **Automatisk avstängning** när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.

- **Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.**
- **Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.**
- **Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.**
- **Med lutningsbart rullstativ TC och praktisk förvaring för sugslang och sugrör.**
- **Professionell industridammsugare med 2 motorer och behållare av rostfritt stål.**
- **Robust 75 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.**
- **Närmast konstant sugeffekt tack vare det effektiva, halvautomatiska filterrengöringssystemet AP som aktiveras manuellt via en luftstöt.**

leveransinnehåll:

Med vätskeavtappningsslang

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2x0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

OBS!:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Teknisk beskrivning

vikt	26,5 kg
höjd	995 mm
tillverkarens beteckning	NT 75/2 Ap Me Tc *E
bullernivå	73 dB(A)
Bredd	505 mm
Längd	700 mm
effektförbrukning	2760 W
luftvolymström	2x74 l/s
behållarvolym	75 l
kabellängd	10 m
nominell anslutningsvidd	40 mm
Filterrengöring	ApClean halvautomatisk filterrengöring
dammklass – dammsugare	L
antal turbiner	2
vakuum	254 mbar
sugslangslängd	4 m
anmärkning	Behållare i rostfritt stål, lutningsbart rullstativ
Filtersystem	Veckat planfilter
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Smalt fogmunstycke, 13 mm nominell anslutningsvidd DN40

078528 DN40

Snedrörsmunstycke av gummi nominell anslutningsvidd DN40	078527 DN40
Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp NT65	072808 NT65
Veckat planfilter Passar till dammsugartyp NT65	072809 NT65