

Garant**Tool24 Locker – utbyggnadssystem, Typ: 450/10****Beställningsdata**

Ordernummer	979320 450/10
GTIN	4062406134792
Artikelklass	9SA

Beskrivning**Utförande:**

Varuutlämningssystem med fack av olika storlek som garanterad en säker och komplett dokumenterad enkelutlämning. Fackstorlekarna medger förvaring av större artiklar och är förberedda för laddning av batterier. En standardiserad LED-innerbelysning underlättar både identifiering av de automatiskt öppnande facken i mörk omgivning och även själva uttagningen. LED-listen längs facken understöder också uttagnings- och påfyllningsförloppet.

Dubbelsidigt monterade perforerade paneler möjliggör flexibel uppsättning av en pekskärm vid mastervarianter. Också Easyfix krokar och hållare samt alla övriga tillbehörsartiklar för perforerade paneler i vår katalog kan monteras.

Mastersystemet kan utökas och kombineras med ytterligare utbyggnadssystem av godtyckliga Tool24 maskinvaruvarianter. Enkelutlämningssystem för förvaring av större artiklar i fack med höjd 460 mm och bredd och djup 450 mm.

Användningsdata:

Automatiskt enkelutlämningssystem för förvaring och administration även av skrymmande artiklar, t.ex. större personliga skyddsutrustningar, el- och handverktyg eller vår plastsystemlåda L-BOXX®.

Beläggning:

Antal fack × höjd i mm: 8 × 300; 2 × 460

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Samtliga fack är förberedda för genomförande av strömförsörjning via teknikbrunnen.

Anslutning av individuella laddningsanordningar utförs av kunden. Viktuppgifterna i Tekniska data avser -skåp i utbyggnadssystemet, dvs. utan dator och bildskärm.

Fack med synfönster, individuella färger och dimensioner (fackstorlekar, skåpbredder och skåpdjup) är möjliga.

Fråga din fackrådgivare!

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
höjd	1965 mm
Bredd	1100 mm
vikt	210 kg
fack effektivt djup	450 mm
antal hyllor	10
bärförmåga per fack	25 kg
Fack, effektiv höjd (1)	300 mm
Fack, effektiv höjd (2)	460 mm
Fack effektiv bredd	450 mm
Serie	Tool24 Locker
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Varuutlämningsystem