

Garant**Mediaskena med 2 uttag 250 V, Passar för typ: 1500****Beställningsdata**

Ordernummer	928442 1500
GTIN	4062406116163
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Utrustad med 2 moduler nr 928470 storlek DE250V/1.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**.

Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

Elektrisk förinstallation med industriellt plug-in-system (gäller bara för medieskenor):

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 st 3-poliga stickkontaktuttag, 1 st 5-poligt stickkontaktdon nr 928491 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

· **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**

· **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**

· **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**

· **Ledningstvärnsnitt för de förtillverkade kablarna:**

3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)

· **Skyddsklass 1**

· **Kapslingsklass IP 20.**

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, hörn-bärande stolpe nr 928030. Montering genom **upphängning**.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får bara utföras av behörig elektriker!

Teknisk beskrivning

vikt	7 kg
Bredd	1420 mm
Delningsenhet	13E
Passar för typ	1500
inbyggnadshöjd	160 mm
Djupinställningsområde	60 mm
märkspänning	250 V
Strömbrytare	nej
Antal eluttag typ F	2
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Eluttag typ	F
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1
Mediamodul för stolpe Modulslag CUT/OUT	928460 CUT/OUT