

**Garant****Mediaskena med 2 uttag 250 V, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928442 2000
GTIN	4062406116170
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Utrustad med 2 moduler nr 928470 storlek DE250V/1.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

**Elektrisk förinstallation med industriellt plug-in-system (gäller bara för medieskenor):**

1 st fördelarblock nr 928492 med 5polig till-/från-ledning och 5 st 3-poliga stickkontaktuttag, 1 st 5-poligt stickkontaktdon nr 928491 storlek 5 för framledning ingår.

**Beskrivning:****Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid växelström (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

**Passar till:**

Bärande stolpar nr 928010, hörn-bärande stolpe nr 928030. Montering genom **upphängning**.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får bara utföras av behörig elektriker!

## Teknisk beskrivning

Delningsenhet	18E
Bredd	1920 mm
Passar för typ	2000
vikt	9 kg
inbyggnadshöjd	160 mm
Djupinställningsområde	60 mm
märkspänning	250 V
Antal eluttag typ F	2
Strömbrytare	nej
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Eluttag typ	F
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

## Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2
Modul för energi och medier Modulslag DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1
Mediamodul för stolpe Modulslag CUT/OUT	928460 CUT/OUT