

Garant GRIDLINE

Medieskena för arbetsbänkens baksida, passend für Länge zwischen 2 Fußteilen: 1200mm



Beställningsdata

Ordernummer	928510 1200
GTIN	4062406117429
Artikelklass	9GG

Beskrivning

Utförande:

Medieskena för fastsättning på arbetsbänkens baksida mellan stödbenen. Mediemodulerna är komplett sammankopplade.

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,

1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
 - 3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

Beläggning:

Uttag 250 V, nr 928470 storlek DE250V/1: 2

Antal tomma moduler (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.

Andra lämpliga mediemoduler finns under nr 928470. Modulerna nr 928470 i storlekarna _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 och _RCD kan inte användas i medieskenan.

Teknisk beskrivning

Djup	40 mm
Bredd	1200 mm
höjd	200 mm
Strömbrytare	nej
märkspänning	250 V
Antal eluttag typ F	2
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Eluttag typ	F
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Modul för energi och medier Modulslag 0/2	928470 0/2
Modul för energi och medier Modulslag 0/1	928470 0/1