

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med 2 hurtsar 16G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G, Skivans längd: 1500/6+7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922177 1500/6+7
GTIN	4062406118228
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

2 st hurtsar med utdragslådor, arbetsskiva.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådhurtsens djup	650 mm
Antal lådor	13
lådornas effektiva bredd i G	12
Lådornas effektiva yta i G	12×20

Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens höjd	900 mm
höjd	950 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens bredd	400 mm
vikt	189 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	1000 kg
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927500 250
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927300 900/7
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927300 900/6