

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 20×24G, lådans fronthöjd: 200mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 931046 200    |
| GTIN         | 4062406131883 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 24×28G nr 931035.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Lådornas effektiva yta i G | 20×24 |
| vikt                       | 16 kg |

|  |  |
|--|--|
| Fronthöjd  | 200 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                     | 75 kg  |
| effektiv höjd                                    | 175 mm   |
| Effektiv bredd i G                               | 20   |
| Effektivt djup i G                               | 24   |
| Användningsområde                                | Montagevagn  |
| invändig bredd                                   | 500 mm   |
| effektivt djup                                   | 600 mm   |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor    | ja   |
| Materialtjocklek                                 | 1,2 mm   |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                | 100 %  |
| Färgval  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 20x24G   |
| Produktslag                                      | Låda   |

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20               | 951030 20 |
| Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20 | 951020 20 |
| Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10                                      | 951025 10 |
| PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20        | 951032 20 |