

Mahr**Digital bygelmikrometer med utbytbara mätspetsar i-wi, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Bygelmikrometrar med **ej roterande** spindel och snabbt **utbytbara mätspetsar**.

Spindelstigningen 5 mm per varv förkortar justeringstiden. **10 mm höga siffror** på kontrastrik display. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning.

Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

6 par utbytbara mätinsatser med:

- **plana mätytor Ø 6,5 mm.**
- **tallriksmätytor Ø 11,3 mm.**
- **reducerade mätytor Ø 2 mm.**
- **sfäriska mätytor Ø 7 mm.**

- skär 0,75×7 mm.
- kon 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.

Specialtillbehör:

i-wi radiomottagare nr 498912.

Teknisk beskrivning

spindelbelning	5 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,001 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
felgräns	4 µm
avläsning	0,00005 tum
mätområde	0 - 25 mm
antal mätinsatser	6
Kalibrering	B1
Sifferhöjd LCD-display	10 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

022010 100

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximaltmätområde 25 mm

022000 25

Tillbehör

Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK

498912 STICK