



Skruvmejselsats, Antal skruvmejslar: 13



Beställningsdata

Ordernummer	667270 13
GTIN	4013288176349
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Handtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner. Slagkappa och skruvnyckel (förutom spår storlek 3,5). Sexkants**klinga** av specialstål, genomgående till handtagsänden (spår storlek 3,5 inte genomgående).

leveransinnehåll:

13 delar i 2 plasthållare.

Vardera 1 skruvdragare för spår nr 660300 storlek 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.

Vardera 1 skruvdragare för Phillips nr 668300 storlek 1; 2; 3.

Vardera 1 skruvdragare för Pozidriv nr 668305 storlek 1; 2; 3.

Vardera 1 skruvdragare för Torx® storlek TX20; TX25.

Teknisk beskrivning

Manövreringssexkant	ja
Antal skruvmejslar	13
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
tillverkarens beteckning	Big Pack 900
Slagkappa	ja, förutom slits stl 3,5
Handtagsutförande	Slagtålig plast med integrerad mjukzon (förutom spår stl. 3,5)
Material handtag	slagtålig plast
genomgående klinga	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 7 mm	660300 7
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 5,5 mm	660300 5,5
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 3,5 mm	660300 3,5
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 2	668300 2
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 3	668300 3
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 4,5 mm	660300 4,5
Skruvmejsel för Pozidrivmed slagkåpa krysspårstorlek 3	668305 3
Skruvmejsel för Pozidrivmed slagkåpa krysspårstorlek 1	668305 1
Skruvmejsel för Phillipsmed slagkåpa krysspårstorlek 1	668300 1
Skruvmejsel för Pozidrivmed slagkåpa krysspårstorlek 2	668305 2
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa mejselbredd b 9 mm	660300 9