




Elektrikermejslar, isolerade, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 954534 11 |
| GTIN | 4062406157739 |
| Artikelklass | 91A |

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954534: 1 st.

HOLEX elektrikerskruvdragare för spår nr 663301 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 st vard.

HOLEX elektrikerskruvdragare för Phillips nr 668631 storlek 0; 1; 2; 3: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Antal verktyg | 11 |
| Bredd | 200 mm |
| Djup | 500 mm |
| bredd i G | 8 |
| antal verktyg | 11 |
| djup i G | 20 |
| Utförande | med VDE-verktyg helisolerat |
| vikt | 0,887 kg |
| Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fyllnadsgrad i låda i G | 8×20 |
| Produktslag | Cellplastinlägg |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 0 | 668631 0 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 8 mm | 663301 8 |
| Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954534 | 952001 954534 |
| Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 3 | 668631 3 |
| Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 1 | 668631 1 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 4 mm | 663301 4 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 5,5 mm | 663301 5,5 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 3,5 mm | 663301 3,5 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 2,5 mm | 663301 2,5 |
| Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 2 | 668631 2 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 6,5 mm | 663301 6,5 |
| Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 3 mm | 663301 3 |