

Garant GRIDLINE

**CNC-verktygsskåp komplett med utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 1275/5****Beställningsdata**

Ordernummer	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktygsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Skåpet är centrallåsbart med stiftcylinderlås. Med skyddskant på tre sidor och **räfflad gummimatta. Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **från 75 mm med 200 kg** bärförmåga. Utdragslåda **50 mm med 75 kg** bärförmåga. Utdragslåda **från 75 mm med 200 kg** bärförmåga.

**Lackering:**

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

**För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970705.**

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	750 mm

lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva bredd i G	26
effektiv höjd	1150 mm
Djup	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
lådornas effektiva bredd	650 mm
vikt	150 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×24G
Produktslag	CNC-verktygsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931165 200
Utdragslåda, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931165 300
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931163 50
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1250 mm	931155 1250
Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 3 sidor Dimension i G 30X28	951970 30X28
Hyllmatta av räfflat gummi Dimension i G 30X28	951975 30X28