



Underhållsverktyg, sats, 35 delar



Beställningsdata

Ordernummer	680370
GTIN	4013288178336
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kompakt verktygssats med de viktigaste verktygen för underhållsarbeten inomhus och utomhus.

leveransinnehåll:

Kraftform-handtag, VDE-isolerat: 1 st nr 667411 storlek 1
Skruvmejselklingor för Phillips, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejselklingor för Pozidriv, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejselklingor för inner-Torx®, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25
Skruvmejselklingor för Spår, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
BITS för Pozidriv C 6,3: vardera 1 st nr 675320 strl 1/25; 2/25
BITS för invändig sexkant C 6,3: vardera 1 st nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6
BITS för inner-Torx® C 6,3: 1 st nr 675340 strl TX25
1/4 tum bithållare med magnet: 1 st
1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: vardera 1 st storlek 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1/4 tum förlängning: 1 st storlek 75 mm
1/4 tum kopplingsskaft: 1 st
1/4 tum precisionsspärnyckel "Zyklop Speed": 1 st. nr 632390
Skruvhållare: 1 st nr 666425 strl 2
Spänningsprovare: 1 st nr 665030 strl 3
Dubbel U-nyckel "Joker 6002": 1 st strl. 10x13 mm

OBS!:

Levereras med sorterat verktyg i textilväska.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt W1 service
Antal delar	35
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Enpolig fasprovare eggbredd 3 mm	665030 3
Kraftformhandtag VDE separat Typ 1	667411 1
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Precisionsspärrskaft "Zyklop Speed", omställbart, 1/4 tum med svänghuvud och utstötare	632390
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Skruvhållare Typ 2	666425 2
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4