



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, Antal verktyg: 20



Beställningsdata

Ordernummer	953704 20
GTIN	4062406157104
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen grått visar om verktyg saknas.

Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av den effektiva lådytan.

Passar till:

Nya GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt lådrastermått på **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (B × D).

Skum i storlek 10 G × 8 G passar i Shadowboards nr 923210 storl. 250 (2 skum per Shadowboard).

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953704: 1 st.

HOLEX 6-kantsinsats nr 631020 storl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 st vard.

HOLEX sexkantskruvdragarsinsats nr 631720 storlek 3; 4; 5; 6: 1 st vard.

HOLEX spärrnyckel omkopplingsbar nr 632090 storlek 1/4: 1 St.

HOLEX Förlängning nr 632420 storlek 150: 1 st.

HOLEX instickshandtag nr 632840 storlek 150: 1 st.

HOLEX T-handtag nr 633029 storlek 116: 1 st.

Teknisk beskrivning

Djup	250 mm
vikt	0,581 kg
Bredd	200 mm
djup i G	10
Antal verktyg	20
bredd i G	8
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
fyrkantfäste	1/4 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632420 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631020 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 6 mm	631720 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631020 8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631020 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631020 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631020 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631020 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631020 4,5
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150	632840 150
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm	631720 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631020 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631020 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631020 7

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631020 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631020 9
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632090 1/4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 3 mm	631720 3
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953704	952001 953704
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 4 mm	631720 4