

**Garant****Transportvagn med helgummihjul, invändig bredd mm/modell: 452/A****Beställningsdata**

Ordernummer	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Artikelklass	91L

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Stabilt chassi med vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (Ø 160 mm). Stolpramarna skruvas fast så att de griper in i chassi och skjuthandtag. Sidoväggarna perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter.

**leveransinnehåll:**

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och massiva gummihjul.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, sidväggar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassetter finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 925 mm

bottenyta (bredd): 500 mm

bottenyta (djup): 800 mm

invändig bredd: 452 mm

antal bärskenor (1 nivå): 3

antal verktygskassetter (1 nivå): 5

**Teknisk beskrivning**

antal bärskenor (1 nivå)	3
Ø hjul	160 mm
bottenyta (bredd)	500 mm
Modell	A
Bredd	500 mm
höjd	925 mm
antal svängbara hjul med broms	2
bottenyta (djup)	800 mm
Djup	800 mm
Material hjul	Helgummi
antal verktygskassetter (1 nivå)	5
maximal bärförmåga	400 kg
invändig bredd	452 mm
antal fasta hjul utan broms	2
Materialtjocklek	1,2 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-transportvagn

## Tillbehör

Verktygskassett med verktygshållare för verktygsskaft C8	970125 C8
Verktygskassett med verktygshållare för verktygsskaft HSK100	970125 HSK100
Verktygskassett med verktygshållare för verktygsskaft HSK80	970125 HSK80
Bärskena för UNIT-verktygskassett Bredd 452 mm	970110 452
Verktygskassett med verktygshållare för verktygsskaft VDI30	970125 VDI30
Hylla med lock för systemtransportvagn Bredd 452 mm	970175 452

Hylla för systemtransportvagn Bredd 452 mm	970170 452
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft C5	970125 C5
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft VDI40	970125 VDI40
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft SK50	970125 SK50
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft SK30	970125 SK30
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft C6	970125 C6
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft HSK50	970125 HSK50
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft HSK40	970125 HSK40
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft VDI20	970125 VDI20
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft SK40	970125 SK40
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft C4	970125 C4
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft HSK63	970125 HSK63
Verktgskassett med verktygshållare för verktygsskaft 0	970125 0