

KÄRCHER**Våt- och torrdammsugare, tillverkarens beteckning: NT55T2ME****Beställningsdata**

Ordernummer	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Artikelklass	07C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull, universell **våt- och torr-dammsugare** med hög sugeffekt och kompakt konstruktion. Slangförvaring och tillbehörshållare på maskinen. **Automatisk avstängning** när behållarens maximala fyllnadsnivå nåtts.

- **Veckfiltret möjliggör våt- och torrsugning utan filteruttagning.**
- **Det automatiska filterrengöringssystemet Tact medger ett avbrottsfritt arbete med låg underhållskostnad och lång användningstid hos filtret.**
- **Med det centrala vridreglaget kan omkoppling mellan sugprogrammen utföras bekvämt.**
- **Förstklassig industridammsugare med två underhållsfria sugturbiner och det vidareutvecklade, automatiska filterrengöringssystemet Tact² för kontinuerligt arbete utan avbrott.**
- **Passar även utmärkt för borttagning av stora mängder fint damm till grov smuts och vätskor.**
- **För tömning kan man ta bort hela behållaren i rostfritt stål från chassit och transportera den separat för avfallshantering.**
- **Antistatiskt system (jordning fram till sugslangsanslutningen) och kapslingsklass I.**
- **Robust 55 litersbehållare med bumper och svängbara metallhjul.**

leveransinnehåll:

Inklusive slang med fäste, metallsugrör 2x0,5 m, golv- och fogmunstycke, veckat planfilter eller filterpåse av papper.

OBS!:

Använd industridammsugare för olja och oljehaltiga medier nr 078522.

Teknisk beskrivning

Lämplig för fint damm	ja
luftvolymström	2x74 l/s
bullernivå	73 dB(A)
tillverkarens beteckning	NT 55/2 Tact ² Me I
effektförbrukning	2760 W
Filterrengöring	Tact ² automatisk filterrengöring
kabellängd	10 m
Antistatsystem	ja
Längd	710 mm
vikt	45 kg
dammklass – dammsugare	L
Bredd	570 mm
antal turbiner	2
vakuum	254 mbar
nominell anslutningsvidd	40 mm
höjd	1070 mm
behållarvolym	55 l
sugslangslängd	4 m
Filtersystem	Veckat planfilter
anmärkning	Rostfri behållare, antistatisk, skyddsklass I
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Smalt fogmunstycke, 13 mm nominell anslutningsvidd
DN40

078528 DN40

Snedrörsmunstycke av gummi nominell anslutningsvidd
DN40

078527 DN40