




Hylsnyckelsortiment för Torx® 1/4; 3/8; 1/2 tum fyrkant 35 delar



Beställningsdata

Ordernummer	630031
GTIN	4018754261017
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3–M20. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5–M14.

För invändiga Torx®-skruvar med säkringsstift med gänga M3–M8. Inklusive tolk för Torx®-skruvar.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 3 st nr 631500 strl E4; E5; E6

3/8 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 4 st nr 637450 strl E7; E8; E10; E12

1/2 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 6 st nr 642700 strl E11; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 2 st nr 631801 storlek TX8; TX9

3/8 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 5 st nr 637560 strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

1/2 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 6 st nr 643650 strl TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

BITS med hål för Torx® C 6,3: 7 st motsvarande nr 675350 strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

bitshållare: 1 st liknande nr 676945 storlek 8/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

fyrkantsfäste: 1/4 tum

fyrkantsfäste: 1/2 tum

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	3/8 tum
Antal delar	35
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	413 mm
Bredd	230 mm
höjd	57 mm
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX15	637560 TX15
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX40	643650 TX40
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E11	642700 E11
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E16	642700 E16
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX30	643650 TX30
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX50	643650 TX50
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX55	643650 TX55
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX20	637560 TX20

Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX8	631801 TX8
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E18	642700 E18
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E10	637450 E10
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX25	637560 TX25
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E14	642700 E14
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E4	631500 E4
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX27	637560 TX27
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E8	637450 E8
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX45	643650 TX45
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX60	643650 TX60
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E7	637450 E7
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort Torx®-profil TX10	637560 TX10
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E20	642700 E20
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E24	642700 E24
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E12	637450 E12