



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 33 delar metrisk/tum



Beställningsdata

Ordernummer	630661
GTIN	4018754260645
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M1,6 – M8.

För skruvar / muttrar smed gänga upp till 3/8 tum (amerikanska tumdimensioner).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 15 st nr 631000

storlek 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

hylsor sexkant: 10 st nr 631100

storlek 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116

hylsskruvmejsel: 1 st nr 632800 storlek 150

Förlängare: 2 st nr 632400

storlek 50; 150

förlängare flexibel: 1 st nr 632500 storlek 150

ledat handtag: 1 st

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	meter/tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	3,2-14 mm
Antal delar	33
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	3/16-9/16 tum
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Längd	322 mm
Bredd	135 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631000 4,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 3,5 mm	631000 3,5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
T-handtag, 1/4 tum totallängd mm	633000
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631000 12
Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4

Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 14 mm	631000 14
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 3,2 mm	631000 3,2