



Förinställningsapparat, Typ: VG1/US



Beställningsdata

Ordernummer	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Artikelklass	31E

Beskrivning

Utförande:

- 15 tum pekskärm, intuitiv och enkel manövrering med hjälp av symboler.
- Med kalibreringsanordning på grundfästet.
- Förvaringsmöjligheter.
- Snabbjustering av båda axlarna (X / Z) separat eller samtidigt.
- Finjustering av båda axlarna (X / Z).
- Spindel med 4×90° indexering och spindelbroms.

Användningsdata:

För direkt mätning och förinställning av verktygen på maskin resp. bearbetningscell.

leveransinnehåll:

Inklusive kalibreringsanordning på grundhållaren, tangentbord, förvaringsplåtar, eggengöringsmedel och mätprogramvara på flera språk.

Specialtillbehör:

- Under byggnadsskåp nr 354767.
- Reduceringar nr 354771 / 4773 / 4775 / 4777 / 4779.
- Etikettskrivare nr 085505 storlek LW450 (DYMO).
- Etiketter nr 085565.

OBS!:

Bilden kan avvika från originalet.

grunddimension: SK50

Snabbinställning: elektromagnetisk

mätmetod: Bildbearbetning 15 tum pekskärm

mätstyrning: PC-mätelektronik

mätområde X: 400 mm
mätområde Z: 500 mm

Teknisk beskrivning

bredd bas	860 mm
mätstyrning	PC-mätelektronik
Djup	590 mm
grunddimension	SK50
mätområde Z	500 mm
Snabbinställning	elektromagnetisk
mätmetod	Bildbearbetning 15 tum pekskärm
spindelbelastning	100 kg
mätområde X	400 mm
vikt	150 kg
höjd	1060 mm
total bredd	1500 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Inställningsenhet

Tillbehör

Reducering SK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H50	354776 50/H50
Reducering SK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V30	354774 50/V30
Adressetikettsats, vit Etiketthöjd×etikettlängd 28X89 mm	085565 28X89
Reducering SK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V20	354774 50/V20
Eggrengöringsmedel / Positionerare	354788
Reducering SK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V25	354774 50/V25

Reducering SK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H100	354776 50/H100
Reducering SK50 / PSC63 SK-grundhållare / reducering-PSC 50/C63	354778 50/C63
Reducering SK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V16	354774 50/V16
Reducering SK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H63	354776 50/H63
Reducering SK50 / SK SK-grundhållare / reducering-SK 50/30	354772 50/30
Rotationsmätare	354785
Reducering SK50 / HSK SK-grundhållare / reducering-HSK 50/H40	354776 50/H40
Adressetikettsats, vit Etiketthöjd×etikettlängd 36X89 mm	085565 36X89
Reducering SK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V50	354774 50/V50
Reducering SK50 / SK SK-grundhållare / reducering-SK 50/40	354772 50/40
Etikettskrivare LabelWriter Typ LW450	085505 LW450
Reducering SK50 / VDI SK-grundhållare / reducering-VDI 50/V40	354774 50/V40
Underskåp till VG1 nr 354760	354765
TFT-bildskärmsrengöringsmedel, Flatscreen Cleaner	083026
Dammskyddshölje, 2 delar Typ 1	354789 1