

Garant**Parallellunderläggssats, Längd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366702 100
GTIN	4045197799166
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – **Precisionsutförande**. Partolerans $\leq 0,004$ mm, bredd- / höjdtolerans $\leq 0,007$ mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.

Parvis finslipade.**Användningsdata:**

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Innehåll:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

OBS!:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.
Reservhållare se reservdelsförteckningen.

Teknisk beskrivning

Längd	100 mm
-------	--------

antal lister	20 par
Formbeskrivning	parallell
Formbeskrivning	jämn
Formbeskrivning	rätvinklig
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 3X16 mm	366706 3X16
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 5X13 mm	366706 5X13
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 5X8 mm	366706 5X8
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 6X19 mm	366706 6X19
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 3X6 mm	366706 3X6
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 6X9 mm	366706 6X9
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 3X21 mm	366706 3X21
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 2X15 mm	366706 2X15
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 4X7 mm	366706 4X7
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 2X20 mm	366706 2X20
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 6X24 mm	366706 6X24
Plaststativ för parallellunderlägg Typ 100	366701 100
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100 bredd × höjd 2X5 mm	366706 2X5

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 4X17 mm

366706 4X17

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 5X18 mm

366706 5X18

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 2X10 mm

366706 2X10

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 3X11 mm

366706 3X11

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 5X23 mm

366706 5X23

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 4X12 mm

366706 4X12

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 4X22 mm

366706 4X22

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 100
bredd × höjd 6X14 mm

366706 6X14